

BELMULTI 670 DOSIFICADOR

Multi-dosificaciones automatizadas

Beldos ofrece una línea de dosificadoras universales volumétricas en acero inoxidable con opciones para dosificar, inyectar, decorar y hacer capas. Se pueden utilizar las dosificadoras muy fácil y eficientemente. Las dosificadoras Beldos substituyen la manga pastelera, la cuchara y le harán el trabajo de su producción mejor, mucho más fácil e inteligentemente!

1. El Belmulti dosificador está disponible en tres series:

- Belmulti-4 – 4 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;
- Belmulti-6 – 6 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;
- Belmulti-8 – 8 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;

2. Características de diseño:


- diseñado para trabajar sobre los transportadores de llenado automático de moldes, bandejas, etc.;
 - por encargo: un puente fijo o un puente de buceo;
 - por encargo: centros de cabezas fijas o ajustable para bandejas con dimensiones diferentes;
 - montado a un soporte móvil, manual ajustable a la altura;
 - 60 l tolva;
 - el volumen esta indicado en la escala desde 10% hasta 100% dependiendo del volumen del producto del cilindro;
 - también se puede controlar la velocidad de depositar fácilmente;
 - funcionamiento con sensor para el control automático completo;
- por encargo: soluciones de banda transportadora en función de las necesidades del cliente;

3. Especificaciones técnicas

Velocidad de dosificación	Hasta 120 descargas/min
Energía	Aire: 250 l/min a 30 dosificaciones /min, 7 Bar / 102 PSI
Volumen de dosificación	5-670 cm ³
Material	Acero inoxidable



4. Dimensiones

















Beldos N.V., Kruijningstraat 93/95, B-2900, Schoten, Antwerp province, Belgium

Phone: +32 3 646 40 48 Fax: +32 3 646 42 46

www.beldos.com Email: info@beldos.be

Publisher: Beldos N.V. Without permission of the publisher nothing from this folder can be copied. © 01.01.2014

5. Opciones																								
<p>Sistema de fijación para una posición correcta en la banda transportadora</p> 	<p>Cilindro product + pistón, para diferentes volúmenes de depósito</p> 	<p>Tamaño gráfico de cilindro producto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Talla de cilindro, Ø, mm</th> <th colspan="2">Volumen de dosificación (cm³)</th> </tr> <tr> <th>min</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>5</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>10</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>30</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>100</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>200</td> <td>670</td> </tr> </tbody> </table>		Talla de cilindro, Ø, mm	Volumen de dosificación (cm ³)		min	max	28	5	60	40	10	140	52	30	240	70	100	430	85	200	670	<p>Tolva 60 l, para productos fluidos</p> 
Talla de cilindro, Ø, mm	Volumen de dosificación (cm ³)																							
	min	max																						
28	5	60																						
40	10	140																						
52	30	240																						
70	100	430																						
85	200	670																						
<p>Agitador doble, para mezclar bien los productos</p> 	<p>Tubo 90°, para productos suave, pesados y aireados</p> 	<p>Válvula vertical, para productos líquidos, semi-líquidos, suave, pesados y aireados</p> 	<p>Enchufe Belmulti; para cerrar uno o varios cabezas</p> 	<p>Accesorio aguja de inyección</p> 																				
<p>Accesorio para hacer capas, recto o 45°</p> 	<p>Pedal de pie</p> 	<p>Sensor, para apagar el dosificadora automáticamente</p> 	<p>Juego de piezas de recambio (un conjunto de un mes se incluye gratuita)</p> 	<p>Compresores</p> 																				
<p>Soluciones de transportador</p> 																								

6. Las aplicaciones más comunes con opciones adicionales:

- productos líquido/semi-líquido, masa suave y pesado, productos aireados;
- cosas que se puede exprimir a través de una manga pastelera;
- con o sin piezas (nueces, pasas de uva, o piezas de fruta); talla de piezas: max Ø 2,5 cm;

a. Dosificación multiples (4-8 cabezas, automático en un transportador)



relleno de manzana




mini-tortas



muffins

b. Inyectar (automático en un transportador)



berlineses



profiteroles

c. Hacer una capa (automático en un transportador)



mayonesa en los sándwiches

d. Hacer multi capas (automático en un transportador)



mousse de postre



mousse de postre



tiramisú



lasaña